



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ВУ.С.29.999.А № 31250/1

Срок действия до 01 мая 2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Счетчики газа двухкамерные СГМН-1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга
"БелОМО", г. Минск, Республика Беларусь**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 16667-08

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.324-2002 и МРБ МП 1778-2008

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 8 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **26 сентября 2012 г. № 789**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 006739

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа двухкамерные СГМН-1

Назначение средства измерений

Счетчики газа двухкамерные СГМН-1 (далее – счетчики) предназначены для измерения прошедшего через счетчик количества природного газа по ГОСТ 5542-87 или паров сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90, а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях.

Описание средства измерений

Счетчик состоит из двух камер, внутренние полости которых разделены газонепроницаемыми диафрагмами. Диафрагмы перемещаются за счет разницы давления газа на входе и выходе счетчика и приводят во вращение отсчётное устройство, находящееся на лицевой панели счетчика.

По номинальному расходу счетчики соответствует типоразмеру Г6.

В конструкции счетчиков температурный компенсатор отсутствует.

В обозначении счетчика должны присутствовать параметры, расположенные в заданной последовательности: исполнение по наличию дополнительного устройства (устройства импульсного выхода), межосевому расстоянию между патрубками счетчика, направление потока газа, типоразмер счетчика.

Исполнения счетчиков по наличию устройства импульсного выхода:

- СГМН–1 – без устройства импульсного выхода;
- СГМН–1И – с устройством импульсного выхода.

Исполнения по межосевому расстоянию между патрубками счетчика:

- 1 – межосевое расстояние – 250 мм;
- 2 – межосевое расстояние – 200 мм.

Исполнения по присоединению к системному трубопроводу (направление потока газа):

- 1 – левое;
- 2 – правое.

Направление потока газа обозначено стрелкой на крышке счетчика.


Фотографии общего вида исполнение СГМН-1



исполнение СГМН-1И



Схема пломбировки и обозначение мест для нанесения пломб и наклеек для защиты от несанкционированного доступа



Метрологические и технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
	СГМН-1-1-1 СГМН-1-1-2 СГМН-1И-1-1	СГМН-1-2-1, СГМН-1-2-2 СГМН-1И-2-1 СГМН-1И-2-2
1 Номинальный расход ($Q_{\text{ном}}$), м ³ /ч	6	
2 Минимальный расход ($Q_{\text{мин}}$), м ³ /ч, не менее	0,06	
3 Максимальный расход ($Q_{\text{макс}}$), м ³ /ч, не более	10	
4 Допускаемая потеря давления на счетчике при номинальном расходе ($\Delta P_{Q_{\text{ном}}}$), Па, не более	125	
5 Допускаемая потеря давления на счетчике при максимальном расходе ($\Delta P_{Q_{\text{макс}}}$), Па, не более	250	
6 Наибольшее избыточное рабочее давление, кПа	60	
7 Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более:	306x165x223	265x165x243
8 Расстояние между осями штуцеров, мм	250 ± 0,5	200 ± 0,5
9 Масса, кг, не более	3,8	3,3
10 Резьба на присоединительных патрубках, трубная по ГОСТ 6357	G1¼	

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика при нормальных условиях, при выпуске из производства и после ремонта :

- ± 3 % в диапазоне расходов от $Q_{\text{мин}}$ до 0,1 $Q_{\text{ном}}$ включительно;
- ± 1,5 % в диапазоне расходов свыше 0,1 $Q_{\text{ном}}$ до $Q_{\text{макс}}$ включительно.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности в процессе эксплуатации:

- ± 5 % в диапазоне расходов от $Q_{\text{мин}}$ до 0,1 $Q_{\text{ном}}$ включительно;
- ± 3 % в диапазоне расходов свыше 0,1 $Q_{\text{ном}}$ до $Q_{\text{макс}}$ включительно.

Дополнительная относительная погрешность счетчиков, вызванная отклонением температуры измеряемого газа от нормальной (20 ± 3)°С, по сравнению с основной относительной погрешностью не должна превышать ± 0,45 % при изменении температуры на 1°С.

Порог чувствительности счетчиков не более 0,002 $Q_{\text{ном}}$.

Циклический объем счетчиков – 2 дм³/об.

Счетчики рассчитаны на эксплуатацию в климатических условиях, соответствующих группе исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008 для работы при температуре:

- от минус 40 °С до плюс 50 °С;
- от минус 40 °С до плюс 60 °С.

Устройство импульсного выхода используется в качестве дополнительного контрольного устройства, метрологические характеристики которого не нормируются.

Один импульс соответствует объему 0,01 м³ прошедшего через счетчик газа.

Электрические характеристики цепи устройства импульсного выхода:

- напряжение $U_{\text{max}} \leq 12$ В,
- сила тока $I_{\text{max}} \leq 10$ мА.

Счетчик прочный и герметичный при воздействии внутреннего избыточного давления в 1,5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление.

Конструкция соединительных элементов счетчика обеспечивает прочность и герметичность при присоединении счетчика к подводющему газопроводу при воздействии внутреннего давления в 1,5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление, изгибающего момента 110 Н·м и крутящего момента 340 Н·м.

Знак утверждения типа

наносится на лицевой панели счетчика методом тампопечати и в паспорте типографским способом.

Комплектность средства измерений

Наименование	Количество на исполнение, шт.	
	СГМН-1-1-1 СГМН-1-1-2 СГМН-1-2-1 СГМН-1-2-2	СГМН-1И-1-1 СГМН-1И-2-1 СГМН-1И-2-2
Счетчик газа двухкамерный СГМН-1	1	1
Крышка (на патрубки)	2	2
Переходник (Сталь ГОСТ 380 или ГОСТ 1050)	2	2
Гайка (Чугун КЧ 30-6-Ф ГОСТ 1215)	2	2
Прокладка (Резина МБС ГОСТ 7338)	2	2
Коробка (Упаковка)	1	1
Паспорт	1	1
Штекер	-	1
Заглушка	-	1
Фильтр *	1	1
Методика поверки МРБ МП 1778-2008	---	1

*Входит в комплект счетчиков по требованию заказчика

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.324-2002 «ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки», при наличии импульсного выхода поверка счетчиков проводится по МРБ МП 1778-2008 «Счетчики газа СГМН-1, СГМ, СГД-1, СГД-3Т. Методика поверки», утвержденной БелГИМ в марте 2008 г.

Основное поверочное оборудование

Наименование средства измерения	Используемые технические характеристики средств измерений	Класс точности, погрешность измерения
1 Поверочный комплекс счетчика газа	Измерение расхода воздуха от $0,002 Q_{\text{ном}}$ до $Q_{\text{макс}}$	от $Q_{\text{мин}}$ до $0,1Q_{\text{ном}} - \pm 1 \%$, св. $0,1Q_{\text{ном}}$ до $Q_{\text{макс}} - \pm 0,5 \%$
2 Стенд для проверки прочности и герметичности	Создание избыточного давления от 0 до 0,1 МПа (давление внутри испытываемого счетчика не менее, чем в 1,5 раза превышающее наибольшее избыточное давление)	
3 Манометры типа МО	Измерение избыточного давления до 0,1 МПа	Класс точности 0,15; 0,25
4 Барометр	Измерение барометрического давления до 106,4 кПа	Не более 133,32 Па
5 Термометры лабораторные	Измерение температуры от 0 до 60°C	Цена деления $0,1^{\circ}\text{C}$
6 Микроманометры жидкостные	Измерение потери давления от 0 до 300 Па	Класс точности 1,0
7 Психрометр	Измерение относительной влажности от 10 до 100 %	Цена деления 0,5 %
8 Мановакууметры жидкостные	Измерение потери давления до 2400 Па	Диапазон измерения от 0 до 2400 Па. Класс точности - 1,0

Наименование средства измерения	Используемые технические характеристики средств измерений	Класс точности, погрешность измерения
9 Секундомер-таймер	Измерение времени, числа импульсов	Предел допускаемого значения погрешности измерения интервалов времени при $(20 \pm 5) ^\circ\text{C} \pm (15 \times 10^{-6} \times T + C)$, где T – значение интервала в секундах, C - 0,01 при цене деления 0,01 с

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в паспорте 1009.00.00.000 ПС «Счетчики газа двухкамерные СГМН–1 типоразмера G6 » «Счетчики газа мембранные СГМ типоразмера G4».

Нормативные документы, устанавливающие требования к счетчикам газа двухкамерным СГМН-1:

1. ГОСТ Р 50818–95 «Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний».
2. ТУ РБ 07526946.050–95 «Счетчики газа двухкамерные СГМН–1. Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»
220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Макаенка, 23, тел.: 267 11 90

Экспертиза проведена

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», 119361, г. Москва, ул.Озерная, д.46,
тел. +7 495 437-55-77, факс.+7 495 437-56-66, [e.mail:office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)
Аттестат аккредитации № 30004-08

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В.Булыгин

М.П.

«___»_____2012 г.